



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso
N. d'ordine	<a href="#">9019240000</a>
Tipo	H10,0/22D R
GTIN (EAN)	4008 190075385
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni

ROHS ConformeUL File Number Search [Sito web UL](#)N&deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.47 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzioneREACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	4.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	7.6 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	22.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Designazione militare	T 20A 024 A
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

