



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, rosso
N. d'ordine	9019240000
Tipo	H10,0/22D R
GTIN (EAN)	4008 190075385
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.47 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	4.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	7.6 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	22.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Designazione militare	T 20A 024 A
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

