


**H16,0/22D BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, blu
N. d'ordine	<a href="#">9019260000</a>
Tipo	H16,0/22D BL
GTIN (EAN)	4008190125806
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.67 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore blu	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	5.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	8.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	22.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Designazione militare	T 20A 026 A
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

