


H16,0/28D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, blu
N. d'ordine	<u>9019270000</u>
Tipo	H16,0/28D BL
GTIN (EAN)	4008190100773
CPZ	100 Pieza
lmballaggio	sfuso



H16,0/28D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni









ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N° Certificato (cULus)	E499744	

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.83 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare	Versione	Standard
	icolante colore blu		

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	5.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	8.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	28.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 6
		max.	
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Designazione militare	T 20A 027 A
Lunghezza di spellatura	21 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

H16,0/28D BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

