



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 18 mm, rosso
N. d'ordine	<a href="#">9019320000</a>
Tipo	H35,0/32D R
GTIN (EAN)	4008 19011 1847
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 1.4 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------------------	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	8.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	12.7 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	32.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Designazione militare	T 20A 032 A
Lunghezza di spellatura	19 mm	Sezione di collegamento cavo	35 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

