


**H50,0/36D BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 20 mm, blu
N. d'ordine	<a href="#">9019340000</a>
Tipo	H50,0/36D BL
GTIN (EAN)	4008190067632
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

## H50,0/36D BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	2.8 g
------------	-------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS (D1)	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore blu	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	10.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	20 mm
Diametro del collare (D2)	15 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm
L1 in mm	36.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.3 mm	Designazione militare	T 20A 034 A
Lunghezza di spellatura	26 mm	Sezione di collegamento cavo	50 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno**

