


H0,5/14D W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
N. d'ordine	9019400000
Tipo	H0,5/14D W SV
GTIN (EAN)	4008190066024
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

H0,5/14D W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.09 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore bianco	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	2.6 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	14.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 20
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Designazione militare	T 20A 002 A
Lunghezza di spellatura	10 mm	Sezione di collegamento cavo	0.5 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegni

Disegno

