


**H6,0/26T GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 20 mm, 18 mm, verde
N. d'ordine	<b>9021140000</b>
Tipo	H6,0/26T GN
GTIN (EAN)	4008190022501
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

## H6,0/26T GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.5 g
------------	-------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore verde	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	3.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Diametro del collare (D2)	6.3 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	26.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 10
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	20 mm
Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>	Colore	Telemecanique

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## Disegni

### Disegno

