


## H10,0/22T BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, marrone
N. d'ordine	<a href="#">9021150000</a>
Tipo	H10,0/22T BR
GTIN (EAN)	4008190086886
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

### Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.53 g
------------	--------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore marrone	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	4.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	7.6 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	22.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	15 mm
Sezione di collegamento cavo	10 mm <sup>2</sup>	Colore	Telemecanique

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegni

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Disegno

