


## H25,0/30T SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 18 mm, 16 mm, nero
N. d'ordine	<a href="#">9021190000</a>
Tipo	H25,0/30T SW
GTIN (EAN)	4008190115166
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	1.16 g
------------	--------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore nero	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	7.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm
Diametro del collare (D2)	11.2 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.4 mm
L1 in mm	30.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	18 mm
Sezione di collegamento cavo	25 mm <sup>2</sup>	Colore	Telemecanique

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

### Disegni

#### Disegno

