


H0,25/10T GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Codice colori Weidmüller
- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo
N. d'ordine	9021210000
Tipo	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008 190045555
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.06 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm
Diametro del collare (D2)	1.8 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 24
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	0.25 mm ²	Colore	Telemecanique

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

