


**H0,75/14T HBL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro |
| N. d'ordine | <a href="#">9021230000</a>                |
| Tipo        | H0,75/14T HBL SV                          |
| GTIN (EAN)  | 4008190153106                             |
| CPZ         | 500 Pieza                                 |
| Imballaggio | in bustine separabili                     |

## H0.75/14T HBL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                       | Conforme                    |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N&deg; Certificato (cULus) | E499744                     |

#### Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 0.1 g |
|------------|-------|

#### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

#### Dati tecnici

|                      |  |          |          |
|----------------------|--|----------|----------|
| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore azzurro | Versione | Standard |
|----------------------|--|----------|----------|

#### Terminali

|  |                      |   |               |
|--|----------------------|---|---------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.2 mm               | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 8 mm          |
| Diametro del collare (D2)                  | 2.8 mm               | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.25 mm       |
| L1 in mm                                   | 14.00 mm             | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 18        |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.15 mm              | Lunghezza di spellatura                     | 10 mm         |
| Sezione di collegamento cavo               | 0.75 mm <sup>2</sup> | Colore                                      | Telemecanique |

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**H0,75/14T HBL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

