


**H1,5/14T SW BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero |
| N. d'ordine | <a href="#">9021960000</a>             |
| Tipo        | H1,5/14T SW BD                         |
| GTIN (EAN)  | 4008190262389                          |
| CPZ         | 500 Pieza                              |
| Imballaggio | Contatti su striscia                   |

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Peso netto 0.1 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali su striscia, colore nero | Versione | Standard |
|----------------------|------------------------------------|----------|----------|
|----------------------|------------------------------------|----------|----------|

#### Terminali

|  |                     |   |               |
|--|---------------------|---|---------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.7 mm              | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 8 mm          |
| Diametro del collare (D2)                  | 3.9 mm              | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.25 mm       |
| L1 in mm                                   | 15.00 mm            | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 16        |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.15 mm             | Lunghezza di spellatura                     | 10 mm         |
| Sezione di collegamento cavo               | 1.5 mm <sup>2</sup> | Colore                                      | Telemecanique |

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Disegno**

