

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3) Punte a lama DIN 5264, innesto 1/4" E6,3 DIN 3126

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Inserto cacciaviti		
N. d'ordine	<u>9025590000</u>		
Tipo	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39		
GTIN (EAN)	4008190151935		
CPZ	10 Pieza		



BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

O				
Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Larghezza	39 mm	Larghezza (pollici)	1.5354 inch	
Peso netto	3.7 g	Largriezza (pomer)	1.000 + III.011	
Conformità ambientale	del prodotto		<u>'</u>	
0				
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati tecnici	The critic superior a c,			
Dati tecinci				
Descrizione articolo	Punte con punta cilindrica			
PW63 Manutenzione-Ut	ensile avvitatore			
Larghezza della lama (B)	4 mm	Spessore della lama (A)	0.8 mm	
Forma	E 6,3 DIN 3126, con perni, Spaccato	Lunghezza della lama	39 mm	
Avvitatore elettrico				
Peso	5.52 g			
Classificazioni	0.02 g			
ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116	
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864	
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04	
ECLASS 12.0	21-04-42-04	ECLASS 13.0	21-04-42-04	
ECLASS 14.0	21-04-42-04	ECLASS 15.0	21-04-42-04	

Versione catalogo / Disegni