

## H0,25/10 HBL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

#### Dati generali per l'ordinazione

| Versione    | Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, Azzurro |
|-------------|--|
| N. d'ordine | 9025740000                               |
| Tipo        | H0,25/10 HBL                             |
| GTIN (EAN)  | 4008190092054                            |
| CPZ         | 500 Pieza                                |
| Imballaggio | sfuso                                    |



## H0,25/10 HBL



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

| _   |      |      | -  |
|-----|------|------|----|
| Omo | loga | azio | nı |

| Omologazioni | շՄՆ    |
|--------------|--------|
|              | LISTED |

| ROHS                   | Conforme    |
|------------------------|-------------|
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E499744     |

#### Dimensioni e pesi

| Peso netto | 0.04 g |
|------------|--------|

### Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
|-----------------------|-----------------------------|
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

#### Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore azzurro | Versione | Standard |
|----------------------|--|----------|----------|

#### Terminali

| Diametro della superficie di contatto (D1) | 0.8 mm               | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 6 mm        |
|--|----------------------|---|-------------|
| Diametro del collare (D2)                  | 1.8 mm               | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.25 mm     |
| L1 in mm                                   | 10.00 mm             | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 24      |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.15 mm              | Lunghezza di spellatura                     | 8 mm        |
| Sezione di collegamento cavo               | 0.25 mm <sup>2</sup> | Colore                                      | Weidmueller |

#### Classificazioni

| ETIM 6.0    | EC00005     | ETIM 7.0    | EC00005     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC00005     | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

# H0,25/10 HBL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

#### Disegno

