



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, turchese
N. d'ordine	9025750000
Tipo	H0,34/10 TK
GTIN (EAN)	4008190105365
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.04 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore turchese	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm
Diametro del collare (D2)	2 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	10.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm ²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegni

Disegno

