


**H0,34/12 TK SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese
N. d'ordine	<a href="#">9025790000</a>
Tipo	H0,34/12 TK SV
GTIN (EAN)	4008190121174
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Peso netto 0.06 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore turchese	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

#### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Diametro del collare (D2)	2 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	12.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

