

H0,34/12 TK SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, turchese	
N. d'ordine	<u>9025790000</u>	
Tipo	H0,34/12 TK SV	
GTIN (EAN)	4008190121174	
CPZ	500 Pieza	
Imballaggio	in bustine separabili	



H0,34/12 TK SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Peso netto	0.06 g			
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Canfarma canno commismo			
REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%			
HEAGIT OFFIC	TWO GVITIC Superiori d U, I W	170		
Dati tecnici				
	-		0. 1.1	
Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore turchese	Versione	Standard	
Terminali				
			'	
Diametro della superficie di contatto (D1)	0.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm	
Diametro del collare (D2)	2 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm	
L1 in mm	12.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 22	
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	10 mm	
Sezione di collegamento cavo	0.34 mm ²	Colore	Weidmueller	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005	
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005	
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01	
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01	
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01	
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01	
ECLASS 15.0	27-40-02-01			

Versione catalogo / Disegni

H0,34/12 TK SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

