



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, bianco |
| N. d'ordine | <a href="#">9025860000</a>                |
| Tipo        | H0,75/16 W                                |
| GTIN (EAN)  | 4008190141967                             |
| CPZ         | 500 Pieza                                 |
| Imballaggio | sfuso                                     |

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

Omologazioni



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                       | Conforme                    |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N&deg; Certificato (cULus) | E499744                     |

**Dimensioni e pesi**

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 0.1 g |
|------------|-------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati tecnici**

|                      |   |          |          |
|----------------------|---|----------|----------|
| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore bianco | Versione | Standard |
|----------------------|---|----------|----------|

**Terminali**

|  |                      |   |             |
|--|----------------------|---|-------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1.2 mm               | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm       |
| Diametro del collare (D2)                  | 2.8 mm               | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.25 mm     |
| L1 in mm                                   | 16.00 mm             | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 18      |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.15 mm              | Lunghezza di spellatura                     | 12 mm       |
| Sezione di collegamento cavo               | 0.75 mm <sup>2</sup> | Colore                                      | Weidmueller |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Disegni**

**Disegno**

