



**Dati tecnici****Omologazioni**ROHS Conforme**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Diametro	92 mm	Peso netto	81.9 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**Descrizione articolo Terminali**Terminali**Colore Weidmüller**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

## H-BOX 0,5-2,5QMM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessori

www.weidmueller.com

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14 OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0690700000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190015770	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14 W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0462900000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190033248	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0463000000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190024697	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14 R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0463100000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190065089	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019160000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	