


H2,5/15 BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- in bustine multiple (5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu |
| N. d'ordine | 9026100000 |
| Tipo | H2,5/15 BL SV |
| GTIN (EAN) | 4008190141141 |
| CPZ | 500 Pieza |
| Imballaggio | in bustine separabili |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.15 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante colore blu | Versione | Standard |
|----------------------|---|----------|----------|
|----------------------|---|----------|----------|

Terminali

| | | | |
|--|---------------------|---|-------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 2.2 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 8 mm |
| Diametro del collare (D2) | 4.4 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.25 mm |
| L1 in mm | 15.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm | Lunghezza di spellatura | 10 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 2.5 mm ² | Colore | Weidmueller |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

