Foglio dati

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 31 mm, 25 mm, rosso
N. d'ordine	9028210000
Tipo	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008190891589
CPZ	25 Pieza
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	5.2 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore rosso	Versione	Standard

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	14.7 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	25 mm
Diametro del collare (D2)	18 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.6 mm
L1 in mm	44.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3/0
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.35 mm	Lunghezza di spellatura	31 mm
Sezione di collegamento cavo	95 mm²	Colore	Weidmueller

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno