


H150,0/54 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Terminali, Standard, 38 mm, 32 mm, giallo |
|-------------|---|
| N. d'ordine | <u>9028230000</u> |
| Tipo | H150,0/54 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190891602 |
| CPZ | 25 Pieza |
| lmballaggio | sfuso |
| | |



H150,0/54 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| ologa | |
|-------|--|
| | |

| Omologazioni | $\overline{}$ |
|--------------|---------------|
| | շ(Џ∟)սѕ |
| | LISTED |

| ROHS | Conforme |
|------------------------|-------------|
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E499744 |

Dimensioni e pesi

| Peso netto | 10.8 g |
|------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione | |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% | |

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore giallo | Versione | Standard |
|----------------------|---|----------|----------|

Terminali

| Diametro della superficie di contatto (D1) | 18.5 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 32 mm |
|--|---------------------|---|-------------|
| Diametro del collare (D2) | 23.5 mm | Spessore del collare isolante (S2) | 0.75 mm |
| L1 in mm | 54.00 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 300 MCM |
| Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.5 mm | Lunghezza di spellatura | 38 mm |
| Sezione di collegamento cavo | 150 mm ² | Colore | Weidmueller |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC00005 | ETIM 7.0 | EC00005 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

H150,0/54 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

