


**H0,5/12 OR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, arancione |
| N. d'ordine | <a href="#">9028260000</a>                 |
| Tipo        | H0,5/12 OR SV                              |
| GTIN (EAN)  | 4008 190902025                             |
| CPZ         | 500 Pieza                                  |
| Imballaggio | in bustine separabili                      |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.07 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, colore arancione | Versione | Standard |
|----------------------|--|----------|----------|
|----------------------|--|----------|----------|

## Terminali

|  |                     |   |             |
|--|---------------------|---|-------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 1 mm                | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 6 mm        |
| Diametro del collare (D2)                  | 2.6 mm              | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.25 mm     |
| L1 in mm                                   | 12.00 mm            | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 20      |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.15 mm             | Lunghezza di spellatura                     | 8 mm        |
| Sezione di collegamento cavo               | 0.5 mm <sup>2</sup> | Colore                                      | Weidmueller |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Disegno**

