


**H1,0/12 GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- in bustine multiple ( 5 x 100 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 8 mm, 6 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">9028310000</a>
Tipo	H1,0/12 GE SV
GTIN (EAN)	4008 190902070
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	in bustine separabili

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 0.1 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore giallo	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.4 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	6 mm
Diametro del collare (D2)	3 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.25 mm
L1 in mm	12.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	8 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

