

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Utensili, Macchina spellafili automatica |
| N. d'ordine | 9028480000 |
| Tipo | POWERSTRIPPER 16,0 |
| GTIN (EAN) | 4032248064632 |
| CPZ | 1 Pieza |

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|--------------|
| Profondità | 295 mm | Profondità (pollici) | 11.6142 inch |
| Posizione verticale | 230 mm | Altezza (pollici) | 9.0551 inch |
| Larghezza | 190 mm | Larghezza (pollici) | 7.4803 inch |
| Peso netto | 8800 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |

Macchine automatiche spellafili

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Campo di isolamento | 2,5 - 16 mm ² (~AWG 14-6) |
| Lunghezza conduttore, min. | 22 mm + lungh. spellatura |
| Valori del collegamento | 46 VA |
| Comando | elettrico |
| Tempo di un ciclo | ca. 1,5 s |
| Lunghezza di uscita | 3-20 mm |
| Collegamento elettrico | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA |
| Diametro esterno del conduttore | max. 8 mm |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

POWERSTRIPPER 16,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipò | AIMESA V | Versione |
| N. d'ordine | 9050180000 | Accessori, Set di lame |
| GTIN (EAN) | 4008190343378 | |
| CPZ | 1 ST | |