


**CRIMP-SET PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 6/5, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.25, Colore: Weidmüller
N. d'ordine	<a href="#">9028740000</a>
Tipo	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	261 mm	Profondità (pollici)	10.2756 inch
Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	338 mm	Larghezza (pollici)	13.3071 inch
Peso netto	1696.12 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Set comprendente pinza crimpatrice fino a 6 mm <sup>2</sup> , trapez., spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller
----------------------	--

## Assortimenti

Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	PZ 6/5	Colore	Weidmüller
Numero di AEH	3100 pcs.		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9005000000</a>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio	
GTIN (EAN)	4008190072506		
CPZ	1 ST		

### Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
  - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PZ 6/5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9011460000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura con profilo trapezoidale	
GTIN (EAN)	4008190165352		
CPZ	1 ST		

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019010000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019080000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019120000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190153793	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021040000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190083168	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/19T GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021080000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190149345	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18T OR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021100000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione
GTIN (EAN)	4008190061708	
CPZ	500 ST	

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20T GN	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9021130000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190111731	
CPZ	100 ST	