


**CRIMP-SET PZ 6/5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 6/5, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.25, Colore: Weidmüller |
| N. d'ordine | <a href="#">9028740000</a>   |
| Tipo        | CRIMP-SET PZ 6/5   |
| GTIN (EAN)  | 4032248368846  |
| CPZ         | 1 Pieza  |
| Imballaggio | Box di plastica  |

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |           |                      |              |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Profondità          | 261 mm    | Profondità (pollici) | 10.2756 inch |
| Posizione verticale | 57 mm     | Altezza (pollici)    | 2.2441 inch  |
| Larghezza           | 338 mm    | Larghezza (pollici)  | 13.3071 inch |
| Peso netto          | 1696.12 g |                      |              |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione             |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

## Dati tecnici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Set comprendente pinza crimpatrice fino a 6 mm <sup>2</sup> , trapez., spellafili e terminali nel codice colori Weidmüller |
|----------------------|--|

## Assortimenti

|                           |                   |                           |                      |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Area di crimpatura , max. | 6 mm <sup>2</sup> | Area di crimpatura , min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Imballaggio               | Box di plastica   | Utensile spellafili       | STRIPAX              |
| Pinza crimpatrice         | PZ 6/5            | Colore                    | Weidmüller           |
| Numero di AEH             | 3100 pcs.         |                           |                      |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000524    | ETIM 9.0    | EC000524    |
| ETIM 10.0   | EC000524    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-18 |             |             |

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | STRIPAX                    | Versione                                  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9005000000</a> | Utensili, Utensile spellafili e da taglio |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190072506              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |

## Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
  - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | PZ 6/5                     | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9011460000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura con profilo trapezoidale |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190165352              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |

## sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | H0,5/14D W                 | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9019010000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco     |
| GTIN (EAN)  | 4008190120931              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H1,0/14D R                 | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9019080000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso      |
| GTIN (EAN)  | 4008190090623              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H1,5/14D SW                | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9019120000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero       |
| GTIN (EAN)  | 4008190153793              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H0,75/14T HBL              | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9021040000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro    |
| GTIN (EAN)  | 4008190083168              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H2,5/19T GR                | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9021080000</a> | Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, grigio    |
| GTIN (EAN)  | 4008190149345              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |
| Tipo        | H4,0/18T OR                | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">9021100000</a> | Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, arancione |
| GTIN (EAN)  | 4008190061708              |  |
| CPZ         | 500 ST                     |  |

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | H6,0/20T GN                | Versione                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">9021130000</a> | Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, verde |
| GTIN (EAN)  | 4008190111731              |  |
| CPZ         | 100 ST                     |  |