

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: STRIPAX-Plus, Utensile spellafili: STRIPAX-Plus, Area di crimpatura , min.: 0.5, Colore: altro
N. d'ordine	<a href="#">9028790000</a>
Tipo	CRIMP-SET STRIPAX PLUS T
GTIN (EAN)	4032248392773
CPZ	1 Pieza

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Profondità	261 mm
Posizione verticale	57 mm
Larghezza	338 mm
Peso netto	1101.61 g

Profondità (pollici)	10.2756 inch
Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza (pollici)	13.3071 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Assortimenti**

Area di crimpatura , max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Utensile spellafili	STRIPAX-Plus
Colore	Miscellaneous

Area di crimpatura , min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Pinza crimpatrice	STRIPAX-Plus
Numero di AEH	2500 pcs.

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524
ECLASS 15.0	27-40-02-18

ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 14.0	27-40-02-18

**CRIMP-SET STRIPAX PLUS T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Terminali su striscia continua**

- terminali su striscia (50 pezzi)
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	H0,5/14D W BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004280000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190162627	
CPZ	500 ST	
Tipo	H0,75/14T HBL BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004310000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, Azzurro
GTIN (EAN)	4008190179298	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004330000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190047498	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,5/14D SW BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004350000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, nero
GTIN (EAN)	4008190005474	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/14T GR BD	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004370000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190052508	
CPZ	500 ST	

**Stripax plus**

Tagliacavi, utensile spellafili e pinza crimpatrice per strisce di terminali concatenate

- Taglio
- Spellatura dell'isolamento
- Crimpatura
- Alimentazione automatica dei terminali
- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- modalità di lavoro razionale: un solo utensile per la lavorazione del cavo, con un conseguente risparmio di tempo
- Weidmüller può lavorare solo strisce di capocorda collegate, contenenti 50 pezzi ognuna. L'utilizzo di capocorda su bobina potrebbe infatti distruggere l'utensile.

## CRIMP-SET STRIPAX PLUS T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessori

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX PLUS 2.5	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9020000000</a>	Utensile di taglio, spellatura e crimpatura, Pinza crimpatrice per
GTIN (EAN)	4008190067267	terminali, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
CPZ	1 ST	

#### Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilénica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KOFFER PSC4-01	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9028860000</a>	Utensili, Cassette con assortimento
GTIN (EAN)	4032248304608	
CPZ	1 ST	