


MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm Ø
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Cassetta lame
N. d'ordine	9032050000
Tipo	MEKA GR CST
GTIN (EAN)	4008190029708
CPZ	1 Pieza

MEKA GR CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm
Posizione verticale	10 mm
Larghezza	33 mm
Lunghezza	33 mm
Peso netto	5.28 g

Profondità (pollici)	0.7874 inch
Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza (pollici)	1.2992 inch
Lunghezza (pollici)	1.2992 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cassetta portalame per CST a 2 stadi, lunghezza 3,9mm
----------------------	---

Utensili di spellatura

Colori	grigio	Misura di spellatura B	3.9 mm
--------	--------	------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		