


MEKA GR CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm \varnothing
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Cassetta lame
N. d'ordine	9032050000
Tipo	MEKA GR CST
GTIN (EAN)	4008 190029708
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza	33 mm	Larghezza (pollici)	1.2992 inch
Lunghezza	33 mm	Lunghezza (pollici)	1.2992 inch
Peso netto	5.28 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cassetta portalambe per CST a 2 stadi, lunghezza 3,9mm
----------------------	--

Utensili di spellatura

Colori	grigio	Misura di spellatura B	3.9 mm
--------	--------	------------------------	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		