



Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi scolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 32 mm, 32 mm, No
N. d'ordine	<a href="#">9036240000</a>
Tipo	H120,0/32
GTIN (EAN)	4032248068036
CPZ	25 Pieza
Imballaggio	sfuso

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	7.36 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante, (2)Wire-end ferrule	Versione	Standard
----------------------	---	----------	----------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	16.5 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	32 mm
Diametro del collare (D2)	19 mm	L1 in mm	32.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 4/0	Lunghezza di spellatura	32 mm
Sezione di collegamento cavo	120 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

