

## H1,5/20 ZH R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, rosso
N. d'ordine	<u>9037300000</u>
Tipo	H1,5/20 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492779
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso



## H1,5/20 ZH R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Oı	mo	loć	jaz	io	ni

Omologazioni Cipi de la cipi de l

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto 0.17 g

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore	Versione	Terminali doppi
	rosso		

#### **Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3.6 mm	Altezza del collare isolante (A)	6.5 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	20.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 16	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
max.			
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	1.5 mm²
Colore	Weidmueller		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

# H1,5/20 ZH R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Disegno

