



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, rosso
N. d'ordine	<b>9037310000</b>
Tipo	H1,5/26 ZH R
GTIN (EAN)	4008190492786
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.26 g
------------	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore rosso	Versione	Terminali doppi
----------------------	-------------------------------	----------	-----------------

**Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	2.2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3.6 mm	Altezza del collare isolante (A)	6.5 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	26.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
Lunghezza di spellatura	21 mm	Sezione di collegamento cavo	1.5 mm <sup>2</sup>
Colore	Weidmueller		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegno**

