


**H16,0/29 ZH GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Terminali doppi, 20 mm, 16 mm, verde
N. d'ordine	<a href="#">9037360000</a>
Tipo	H16,0/29 ZH GN
GTIN (EAN)	4008190492830
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E499744

## Dimensioni e pesi

Peso netto 1.38 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore verde	Versione	Terminali doppi
----------------------	-------------------------------	----------	-----------------

## Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	8.3 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm
Larghezza del collare isolante (B)	9.5 mm	Altezza del collare isolante (A)	17.2 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.6 mm	L1 in mm	29.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.3 mm
Lunghezza di spellatura	20 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>
Colore	Weidmueller		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

