

H0,5/18D ZH W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, bianco
N. d'ordine	9037400000
Tipo	H0,5/18D ZH W
GTIN (EAN)	4008190492892
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso



H0,5/18D ZH W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

|--|

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N° Certificato (cULus)	E499744	

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.11 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore bianco	Versione	Terminali doppi

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.4 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3 mm	Altezza del collare isolante (A)	5 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	18.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 20	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
max.			
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	0.5 mm ²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC00005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

H0,5/18D ZH W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

