## H0,75/14D ZH GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Per i seguenti conduttori: 2 x 0,75 mm² (2 x AWG 18)

- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- · altro codice colori

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 11 mm, 8 mm, grigio
N. d'ordine	<u>9037410000</u>
Tipo	H0,75/14D ZH GR
GTIN (EAN)	4008190492984
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso



### H0,75/14D ZH GR



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|--|

Omologazioni

C US USTER Pendin

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

#### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.13 g	

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore grigio	Versione	Terminali doppi

#### **Terminali**

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.7 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	8 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3 mm	Altezza del collare isolante (A)	5.5 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	14.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG,	AWG 18	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
max.			
Lunghezza di spellatura	11 mm	Sezione di collegamento cavo	0.75 mm <sup>2</sup>
Colore	DIN		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Versione catalogo / Disegni

## H0,75/14D ZH GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Disegno

