Foglio dati

H1,0/19D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 16 mm, 12 mm, rosso
N. d'ordine	9037450000
Tipo	H1,0/19D ZH R
GTIN (EAN)	4008190493028
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

H1,0/19D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.18 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore rosso	Versione	Terminali doppi

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	2 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3.2 mm	Altezza del collare isolante (A)	5.8 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	19.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
Lunghezza di spellatura	16 mm	Sezione di collegamento cavo	1 mm²
Colore	DIN		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H1,0/19D ZH R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno