


H1,5/26D ZH SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, nero |
| N. d'ordine | 9037490000 |
| Tipo | H1,5/26D ZH SW |
| GTIN (EAN) | 4008 190493066 |
| CPZ | 100 Pieza |
| Imballaggio | sfuso |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.26 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali doppi, colore nero | Versione | Terminali doppi |
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------|
|----------------------|------------------------------|----------|-----------------|

Terminali

| | | | |
|--|--------|---|---------------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 2.2 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 18 mm |
| Larghezza del collare isolante (B) | 3.6 mm | Altezza del collare isolante (A) | 6.5 mm |
| Spessore del collare isolante (S2) | 0.3 mm | L1 in mm | 26.00 mm |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 | Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm |
| Lunghezza di spellatura | 21 mm | Sezione di collegamento cavo | 1.5 mm ² |
| Colore | DIN | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Disegno

