# Foglio dati

## H2,5/19D ZH BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Terminali, Terminali doppi, 13 mm, 10 mm, blu |
| N. d'ordine | 9037500000 |
| Tipo | H2,5/19D ZH BL |
| GTIN (EAN) | 4008190493073 |
| CPZ | 500 Pieza |
| Imballaggio | sfuso |

# Foglio dati

## H2,5/19D ZH BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E499744 |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 0.29 g |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Descrizione articolo | Terminali doppi, colore blu | Versione | Terminali doppi |

### Terminali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 2.8 mm | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 10 mm |
| Larghezza del collare isolante (B) | 4.5 mm | Altezza del collare isolante (A) | 8 mm |
| Spessore del collare isolante (S2) | 0.4 mm | L1 in mm | 19.00 mm |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 | Spessore della bussola in metallo (S1) | 0.15 mm |
| Lunghezza di spellatura | 13 mm | Sezione di collegamento cavo | 2.5 mm² |
| Colore | DIN | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

# H2,5/19D ZH BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Disegni

### Disegno