


**H2,5/27T ZH GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Terminali, Terminali doppi, 21 mm, 18 mm, grigio |
| N. d'ordine | <a href="#">9037660000</a>                       |
| Tipo        | H2,5/27T ZH GR                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190493387                                    |
| CPZ         | 100 Pieza  |
| Imballaggio | sfuso  |

## H2,5/27T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS                       | Conforme                    |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N&deg; Certificato (cULus) | E499744                     |

#### Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.37 g |
|------------|--------|

#### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

#### Dati tecnici

|                      |                                |          |                 |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
| Descrizione articolo | Terminali doppi, colore grigio | Versione | Terminali doppi |
|----------------------|--------------------------------|----------|-----------------|

#### Terminali

|  |               |   |                     |
|--|---------------|---|---------------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 2.8 mm        | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 18 mm               |
| Larghezza del collare isolante (B)         | 4.5 mm        | Altezza del collare isolante (A)            | 8 mm                |
| Spessore del collare isolante (S2)         | 0.4 mm        | L1 in mm                                    | 27.00 mm            |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.     | AWG 14        | Spessore della bussola in metallo (S1)      | 0.15 mm             |
| Lunghezza di spellatura                    | 21 mm         | Sezione di collegamento cavo                | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Colore                                     | Telemecanique |   |                     |

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## H2,5/27T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Disegno

