


H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- pezzi scolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 23 mm, 18 mm, marrone
N. d'ordine	9037720000
Tipo	H10,0/30T ZH BR
GTIN (EAN)	4008190493530
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.86 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore marrone	Versione	Terminali doppi
----------------------	---------------------------------	----------	-----------------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	5.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Larghezza del collare isolante (B)	7.6 mm	Altezza del collare isolante (A)	13.4 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.5 mm	L1 in mm	30.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm
Lunghezza di spellatura	23 mm	Sezione di collegamento cavo	10 mm ²
Colore	Telemecanique		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno**