

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 0.25mm ² , 6mm ² , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	9040450000
Tipo	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
CPZ	1 Pieza

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensioni e pesi**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	504.57 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-6 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.25 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.25 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		