

CRIMPER 25 N D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinze crimpatrici per giunti non isolati
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a pun-
tale, giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 10mm ² , 25mm ² , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	9040460000
Tipo	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
CPZ	1 Pieza

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	550 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 10-25 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	25 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata
-----------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 4
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 8	Area di crimpatura , max.	25 mm ²
Area di crimpatura , min.	10 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		