

CRIMPER 2.5 I**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connet-
tori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm², 2.5mm², Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	9040510000
Tipo	CRIMPER 2.5 I
GTIN (EAN)	4008190461478
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	410 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-2,5 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²
Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 20	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		