

CRIMPER 16 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , 16mm ² , Crimpatura trapezoidale
N. d'ordine	9040540000
Tipo	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1447
CPZ	1 Pieza

CRIMPER 16 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	30 mm	Profondità (pollici)	1.1811 inch
Posizione verticale	78 mm	Altezza (pollici)	3.0709 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Lunghezza	200 mm	Lunghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	373.61 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per terminali 6 - 16mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Comando	meccanico	Sezione del terminale, max.	16 mm ²
Sezione del terminale, min.	6 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura trapezoidale

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Capicorda tubiformi con/ senza collare isolante in plastiva	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 6
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 10	Area di crimpatura , max.	16 mm ²
Area di crimpatura , min.	6 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		