

CUTTER 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tagliacavi nella versione a cricchetto. Adatta al taglio pulito di cavi in rame e alluminio. Minima forza manuale grazie alla trasmissione ottimale della leva e all'azionamento ad eccentrico.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
N. d'ordine	9040560000
Tipo	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008190464943
CPZ	1 Pieza

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza	290 mm	Larghezza (pollici)	11.4173 inch
Peso netto	599.4 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tagliacavi per cavi fino a 35 mm di diametro	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
----------------------	--	----------	---------------------------------------

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo settoriale in rame	3 x 70 SM	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	500 kcmil
Cavo in rame - flessibile, max.	240 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max.	240 mm ²
Cavo in rame, max. Ø	35 mm	Cavo dati/telefono/controllo, max.Ø	35 mm
Cavo settoriale in alluminio	4 x 70 SE	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	500 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	240 mm ²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	35 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		