RZ 160



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





fino a 1000 V (AC) e 1500 V (DC) isolamento secondo IEC 900, DIN EN 60900

- Stampato a caldo in acciai speciali d'alta qualità
- impugnatura di sicurezza con rivestimento TPE-VDE ergonomico e antiscivolamento
- in TPE (elastomero termoplastico) resistente agli urti, alle basse e alte temperature, difficilmente infiammabile, esente da cadmio.
- area di impugnatura elastica e nucleo duro
- superficie lucidata
- strato trattato galvanicamente per protezione contro la corrosione (nickel-cromo)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pliers
N. d'ordine	<u>9046360000</u>
Tipo	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
CPZ	1 Pieza



RZ 160



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Larghezza	160 mm	Larghezza (pollici)	6.2992 inch
Peso netto	120 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza tonda isolata VDE	
	con ganasce lunghe	

Singoli pezzi

isolati fino a 1000 V	Sì	Lunghezza delle ganasce	45 mm	
Lunghezza complessiva	160 mm			

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834
ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 11.0	21-04-38-21
ECLASS 12.0	21-04-38-21	ECLASS 13.0	21-04-38-21
ECLASS 14.0	21-04-38-21	ECLASS 15.0	21-04-38-21