

**AIMESA V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Set di lame
N. d'ordine	<a href="#">9050180000</a>
Tipo	AIMESA V
GTIN (EAN)	4008190343378
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	2 mm	Altezza (pollici)	0.0787 inch
Larghezza	43.8 mm	Larghezza (pollici)	1.7244 inch
Peso netto	17 g		

**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Nota importante**

Informazioni sul prodotto 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		