

LIR 6M4 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
N. d'ordine	<u>9200230000</u>
Tipo	LIR 6M4 V
GTIN (EAN)	4032248410057
CPZ	100 Pieza



LIR 6M4 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

O			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	8.1 mm	Profondità (pollici)	0.3189 inch
Larghezza	27.2 mm	Larghezza (pollici)	1.0709 inch
Peso netto	1.7 g		
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w	t 0/6	
TILACIT SVIIC	No Syric superion a 0, 1 W	1.70	
Dati tecnici	1		
Descrizione articolo	Giunto ad anello isolato 6,0 mm² / M4		
Giunti			
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²
Sezione di collegamento cavo	6 mm ²	Isolamento	PVC, presente
Dimensione (bulloni)	M 4	Dimensione	M 4
Materiale/plastica	PVC	Colore d'identificazione	giallo
Densità di collegamenti (S1)	1 mm	Lunghezza collegamento (I)	22.4 mm
Diametro interno (d1)	4.3 mm	Lunghezza collare isolante (b)	14.15 mm
Diametro collare isolante (D)	6.4 mm	Diametro esterno (d)	9.5 mm
Classificazioni		Ziamono colomo (a)	0.0
VIUSSIIIVULIVIII			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92

27-40-02-92

ECLASS 15.0

LIR 6M4 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
Tipo N. d'ordine	CTI 6 G 9202850000	Versione Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
•		